

品番：EA723WA-3

品名：10- 60cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型)



販売価格	18,700円(税抜) / 20,570円(税込)		
カタログ価格	18,700円(税抜) / 20,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/05 23:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0504ページ		



仕様

メーカー	東日製作所 (TOHNICHI)	型番	RTD60CN
用途	ねじ締付け時のトルク管理に	トルク値	10~60cN・m
最小目盛	0.5cN・m	精度	±3%
差込六角対辺	1/4"	適用ネジ	小ねじ:M2.5・M3 タッピンねじ:M2.2・M2.5
全長	109mm	握り部径	φ 19.5mm
重量	80g	付属品	校正証明書(検査成績書を含む)

アジャスタブル型
トルク範囲の中でトルク値を自由に設定することができます。

空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。

トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。

ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。

ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。

商品に製造時の日付で校正証明書と検査成績書が付属しています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.