品番：EA723WB-2

品名：100-500cN･m 絶縁ﾄﾙｸﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ(ｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙ)

販売価格	45,000円（税抜）／ 49,500円（税込）		
カタログ価格	45,000円（税抜）／49,500円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/29 06:26現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0221ページ0514ページ		



仕様

メーカー	東日製作所（TOHNICHI）	型番	RTDZ500CN
用途	ねじ締付け時のトルク管理に	トルク値	100～500cN･m
最小目盛	5cN･m	精度	±3%
差込六角対辺	1/4”	耐電圧	AC1000V
全長	183mm	握り部径	φ50mm
重量	380g	付属品	校正証明書(検査成績書を含む)

アジャスタブル型
トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。

空転式
設定トルクに達すると空転して締めすぎを防止

締付け作業用

絶縁を必要とする作業に最適

ボディ形状は6角のため、コロコロ転がりにくくなっています。

トルクの制御メカニズム「トグル機構」を採用。
精度と耐久性に優れています。

目盛付き

ISO6789
RoHS対応品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.