


品番：EA723WC-4

品名：3 -15N・m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	24,200円(税抜) / 26,620円(税込)		
カタログ価格	24,200円(税抜) / 26,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/23 22:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0500ページ		



#### 仕様

メーカー	東日製作所 (TOHNICHI)	型番	QL15N
用途	ボルト・ナット締付け時のトルク管理に	トルク範囲	3~15N・m
最小目盛	0.1N・m	精度	±3%
差込角	1/4"	全長	219mm
重量	290g	付属品	校正証明書(検査成績書を含む)

#### アジャスタブル型

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定することができます。

設定したトルクに達するとトルグルが作動し、軽ききれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。

頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。

大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.