

品番：EA723WE-10

品名：40-280N・m(3/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	32,600円(税抜) / 35,860円(税込)		
カタログ価格	32,600円(税抜) / 35,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 18:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0500ページ		



仕様

メーカー	東日製作所 (TOHNICHI)	型番	QL280N-MH
用途	ボルト・ナット締付け時のトルク管理に	トルク範囲	40~280N・m
最小目盛	2N・m	精度	±3%
差込角	3/4"	有効長	600mm
全長	692mm	重量	1.9kg
付属品	校正証明書(検査成績書を含む)		

アジャスタブル型

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定することができます。

設定されたトルクに達するとトルグが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。

メタルグリップ

頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

