

品番 : EA723WE-9

品名 : 40-200N·m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 25,800円(税抜)／28,380円(税込) | | |
| カタログ価格 | 25,800円(税抜)／28,380円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/14 18:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0510ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------------|-------|------------|
| メーカー | 東日製作所(TOHNICHI) | 型番 | QL200N4-MH |
| 用途 | ボルト・ナット締付け時のトルク管理に | トルク範囲 | 40~200N·m |
| 最小目盛 | 2N·m | 精度 | ±3% |
| 差込角 | 1/2" | 有効長 | 400mm |
| 全長 | 489mm | 重量 | 1.4kg |
| 付属品 | 校正証明書(検査成績書を含む) | | |

アジャスタブル型

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定することができます。

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感じできます。

メタルグリップ

頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

