品番: EA723WG-2

品名:10-50N·m/φ15mmトルクレンチ(ヘッド交換式



販売価格	21,400円 (税抜)/ 23,540円(税込)				
カタログ価 格	21,400円(税抜)/23,540円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/21 15:59現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0510ページ				







仕様

メーカー	東日製作所(TOHNICHI)	型番	CL50NX15D
用途	ボルト・ナット締付け時のトルク管理に	トルク範囲	10~50N·m
最小目盛	0.5N·m	精度	±3%
ヘッド接続径	φ15mm	有効長	220mm
全長	235mm	重量	370g
付属品	校正証明書(検査成績書を含む)		

アジャスタブル型

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。

トルクの変更は目盛によって容易に行えます。

1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。

樹脂グリップ付き

RoHS対応品