

品番：EA723WH-2

品名：400-1000N・m(1"DR)トルクレンチ(大型車用)



販売価格	192,400円(税抜) / 211,640円(税込)		
カタログ価格	192,400円(税抜) / 211,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 11:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0500ページ		



### 仕様

メーカー	東日製作所 (TOHNICHI)	型番	TW1000N2
用途	大型車ホイールナットのトルク管理に	トルク調整範囲	400~1,000N・m
最小目盛	5N・m	精度	±5%
差込角	1"	重量	本体:20kg 専用トルクレンチ:2kg
付属品	校正証明書(検査成績書を含む)		

#### アジャスタブル型

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定と変更ができます。

一人で・楽に・正確に大型のホイールナットのトルク管理が行えます。

約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。

#### 自立型の大型トルクレンチ

運送業の支店や営業所において、タイヤ交換後約100kmでの増締めも一人でできます。

ダンパーにより昇降操作がワンタッチ

ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在

動力源(エア・電気)不要

左右ねじ対応

RoHS対応品

<注意>

ソケット・ピン・オーリング(ソケット脱落防止用)は付属しません。

使用可能なナットの高さ地上高約250～800mm

□25.4以上の角ドライブは、貫通穴ソケット(動力工具用)をご使用ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.