品番: EA723WJ-1

品名: 13-38mm/10-50N·mトルクレンチ(配管用)



販売価格	41,800円 (税抜)/ 45,980円(税込)				
カタログ価格	41,800円(税抜)/45,980円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/16 07:56現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0194ページ0511ページ				







仕様

メーカー	東日製作所(TOHNICHI)	型番	PHL50N
用途	配管工事、ねじ節鉄筋のトルク管理に	トルク調整範囲	10~50N·m
最小目盛	0.5N·m	精度	±5%
開口範囲	13~38mm	有効長	293mm
全長	396mm	重量	1.5kg
付属品	校正証明書(検査成績書を含む)		

アジャスタブル型

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。

トルクレンチのヘッドがパイプレンチになっているため配管工事、ねじ節鉄筋の締付けなどに威力を発揮します。

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。

トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。

締付作業用

パイプレンチヘッド付き