


品番：EA723WJ-1

品名：13-38mm/10- 50N・m トルクレンチ(配管用)



販売価格	41,800円(税抜) / 45,980円(税込)		
カタログ価格	41,800円(税抜) / 45,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/23 14:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0194ページ0511ページ		



仕様

メーカー	東日製作所 (TOHNICHI)	型番	PHL50N
用途	配管工事、ねじ節鉄筋のトルク管理に	トルク調整範囲	10~50N・m
最小目盛	0.5N・m	精度	±5%
開口範囲	13~38mm	有効長	293mm
全長	396mm	重量	1.5kg
付属品	校正証明書(検査成績書を含む)		

アジャスタブル型

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。

トルクレンチのヘッドがパイプレンチになっているため配管工事、ねじ節鉄筋の締付けなどに威力を発揮します。

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。

トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。

締付作業用

パイプレンチヘッド付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

