品番: EA723WJ-2

品名: 13-38mm/20-100N·mトルクレンチ(配管用)



販売価格	42,500円 (税抜)/ 46,750円(税込)				
カタログ価 格	42,500円(税抜)/46,750円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/16 07:56現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0194ページ0511ページ				







仕様

メーカー	東日製作所(TOHNICHI)	型番	PHL100N
用途	配管工事、ねじ節鉄筋のトルク管理に	トルク調整範囲	20~100N·m
最小目盛	1N·m	開口範囲	13~38mm
有効長	368mm	全長	472mm
重量	1.6kg	精度	±5%

トルクレンチのヘッドがパイプレンチになっているため配管工事、ねじ節鉄筋の締付けなどに威力を発揮します。

アジャスタブル型

トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。

締付作業用

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。

パイプレンチヘッド付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.