品番: EA723WJ-3

品名: 13-38mm/30-140N·mトルクレンチ(配管用)



販売価格	<b>45,400円</b> (税抜)/ 49,940円(税込)				
カタログ価 格	45,400円(税抜)/49,940円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/16 06:01現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0194ページ0511ページ				







## 仕様

メーカー	東日製作所(TOHNICHI)	型番	PHL140N
用途	配管工事、ねじ節鉄筋のトルク管理に	トルク調整範囲	30~140N·m
最小目盛	1N·m	精度	±5%
開口範囲	13~38mm	有効長	426.6mm
全長	517mm	重量	1.8kg
付属品	校正証明書(検査成績書を含む)		

## アジャスタブル型

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。

トルクレンチのヘッドがパイプレンチになっているため配管工事、ねじ節鉄筋の締付けなどに威力を発揮します。

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。

トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。

締付作業用

パイプレンチヘッド付き