


品番：EA723WL-1

品名：10-70N・mトルクレンチ(ツール交換式)



販売価格	29,600円(税抜) / 32,560円(税込)		
カタログ価格	29,600円(税抜) / 32,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 03:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0500ページ		



#### 仕様

メーカー	東日製作所 (TOHNICHI)	型番	MT70N
用途	ボルト・ナット締付け時のトルク管理に	トルク範囲	10~70N・m
最小目盛	1N・m	精度	±5%
スパナ類クランプ幅	最小12~最大15mm	六角棒レンチ保持部	最小W5~最大W10 適合ねじサイズ:M6~M12
保持径	最小φ10~最大φ15	適用ねじ	普通鋼:M8・M10・M12(M14) ハイテン:M6(M7)・M8・M10
全長	245mm	重量	650g
付属品	スケール 六角棒レンチ(4mm/設定トルク変更用) ハードケース 校正証明書(検査成績書を含む)		

アジャスタブル型、プリセット型兼用

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。

トルク設定は工具が必要なため作業中に不用意な設定変更が難しく誤設定防止の効果があります。

市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。

美しい表面処理

スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。

10～70N・mまで締付けできるワイドレンジ

ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。

設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。

樹脂ハンドル付き

RoHS対応品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.