

品番 : EA723WZ-1

品名 : 2- 60cN·m(1/4"Hex) トルクドライバ-テスター-



販売価格	307,700円(税抜) / 338,470円(税込)		
カタログ価格	307,700円(税抜) / 338,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/18 19:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0504ページ		



## 仕様

メーカー	東日製作所(TOHNICHI)	型番	TDT60CN3
用途	トルクドライバ・小容量のトルクレンチの校正、調整、修正	トルク範囲	2~60cN·m
最小目盛	0.005cN·m	精度	±1%
差込角	1/4"	電源	100~240V(50/60Hz)
データメモリ	1000データ	統計処理	サンプル数・最大値・最小値・平均値
合否判定上限値登録	10種類	測定モード	PEAK/RUN
ゼロ調整	自動	データ出力	RS232C(準拠)USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信
リセット	マニュアル/オート(0.1~5.0set 任意設定可能)	使用環境温度	0~40°C(結露不可)
サイズ	270×330×265(H)mm	重量	11kg
付属品	ACアダプター、STA用ローディング装置、クランプ工具、校正証明書(検査成績書を含む)		
デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。			
「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。			

測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。

合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.