

品番：EA724BM-1

品名：80x120mm/500-1200mm 点検ミラー(伸縮柄)



販売価格	5,120円(税抜) / 5,632円(税込)		
カタログ価格	5,120円(税抜) / 5,632円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/24 01:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0205ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	75796
倍率	等倍	サイズ(mm)	ミラー:80×120 伸縮長:500～1200
本体サイズ	1200×80×45mm 折り畳み時:540×80×46mm	段数	3段
重量	500g	材質	本体:アルミ、鉄、ABS樹脂、ナイロン樹脂、エラストマー樹脂 鏡:アクリル樹脂
用途	車体下や天井裏、機械、下水管などの点検、観察に。		

●冬場のミラーがくもる時は、くもり止めスプレーの使用をお勧めします。

軽くて割れにくいアクリル樹脂製のミラーです。

握りやすいエラストマー樹脂グリップを採用しました。

3段伸縮でコンパクトに収納できます。

締めやすいツマミネジでミラー位置を簡単に固定できます。

金属製ストラップクリップ付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.