

品番 : EA724EG-1

品名 : $\phi 57/257-359$ mm 点検ミラー(伸縮型)



販売価格	1,930円(税抜) / 2,123円(税込)		
カタログ価格	1,930円(税抜) / 2,123円(税込)		
在庫数	最新在庫: 69 (2026/01/23 11:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0344ページ		



使用中に回転しない六角軸

仕様

倍率	等倍	ミラー径	$\phi 57$ mm
全長	257~359mm	ハンドル径	$\phi 13$ mm
材質	シャフト:バネ鋼メッキ、ミラー:ガラス ミラー受部:ステンレス、ビニール製絶縁グリップ	重量	90g

使用中に回転しない六角軸採用

高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式

濡れた手でも滑りにくいビニールグリップ

ボールジョイント付。あらゆる角度で点検可能

先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724EG-1M)

代替品

	品番	EA724CD-12
	コメント	$\phi 57$ mm/165-925mm 伸縮柄

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.