


品番 : EA724EG-12

品名 :  $\phi 57/406\text{-}660\text{mm}$  点検ミラー(伸縮型/2倍)



販売価格	3,980円(税抜) / 4,378円(税込)		
カタログ価格	3,980円(税抜) / 4,378円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/01/23 11:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0344ページ		



使用中に回転しない六角軸

#### 仕様

倍率	2倍	ミラー径	$\phi 57\text{mm}$
全長	406~660mm	ハンドル径	$\phi 13\text{mm}$
重量	140g	材質	シャフト:バネ鋼メッキ、ミラー:ガラス ミラー受部:ステンレス、ビニール製絶縁グリップ

使用中に回転しない六角軸採用

高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式

濡れた手でも滑りにくいビニールグリップ

ボールジョイント付。あらゆる角度で点検可能

先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724EG-11M)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.