

品番 : EA724EH-1

品名 : $\phi 81/286\text{-}387\text{mm}$ 点検ミラー(伸縮型)



販売価格	2,500円(税抜) / 2,750円(税込)		
カタログ価格	2,500円(税抜) / 2,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/01/23 10:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0344ページ		



使用中に回転しない六角軸

仕様

倍率	等倍	ミラー径	$\phi 81\text{mm}$
全長	286~387mm	ハンドル径	$\phi 13\text{mm}$
重量	120g	材質	シャフト:バネ鋼メッキ、ミラー:ガラス ミラー受部:ステンレス、ビニール製絶縁グリップ

使用中に回転しない六角軸採用

高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式

濡れた手でも滑りにくいビニールグリップ

ボールジョイント付。あらゆる角度で点検可能

先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724EH-1M)

代替品

	品番 EA724CD-13 コメント $\phi 81\text{mm}/165\text{-}750\text{mm}$ 伸縮柄
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.