

品番：EA724GB-2A

品名：100x72/398-1465mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)



販売価格	9,150円(税抜) / 10,065円(税込)		
カタログ価格	9,150円(税抜) / 10,065円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2024/05/06 15:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0208ページ		



仕様

メーカー	宣真工業	型番	12-CR
光源	Cree XP-E R2 LED		
●冬場のミラーがくもる時は、くもり止めスプレーの使用をお薦めします。			
明るさ	27ルーメン	電池寿命	約2時間50分
電源	単4電池×1本(別売)	サイズ	全長:398~1465mm、ミラー: 100×72mm
ライトサイズ	φ14.4×64.5mm	重量	304g(電池含)
ミラー材質	ガラス	シャフト部材質	エアークレードアルミニウム
グリップ部材質	PVCポリビニールクロライド(塩ビ)	防水機能	IPX8
ボールジョイント付(360°回転可能)			
点灯方法は、ツイスト式です。LEDライトのヘッドをボディ側に締めこむと点灯、緩めると消灯します。			
電池交換 ヘッドを消灯方向に回して取外し、古い電池を抜き取り、新しい単4アルカリ電池1本をプラス、マイナスの方向を間違えないように本体に正しくセットして下さい。 古い電池と新しい電池、又異種の電池を混用しないで下さい。			

