

品番：EA725-61

品名：450mm ノギス(ステンレス製)



販売価格	38,800円(税抜)／ 42,680円(税込)		
カタログ価格	38,800円(税抜)／42,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/11/17 19:25現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0754ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	19920
最大測定値(mm)	450	最小読取值(mm)	0.05
ジョウ長さ(mm)	90	本体サイズ	620×159×12mm
重量	1,000g	材質	ステンレス
最大許容誤差	±0.1mm	用途	・外側測定、内側測定、段差測定に。 ・工業製品の測定、検査に。
収納ケース付			
デップスパー 無			
スタンダードタイプのノギスです。			
微動送りツマミを回すと、ジョウを少しずつ動かすことができるので適切な圧力で挟み込むことができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.