

品番：EA725-63

品名：1000mm ノギス(ステンス製)



販売価格	89,400円(税抜)／ 98,340円(税込)		
カタログ価格	89,400円(税抜)／98,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/18 16:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	19922
最大測定値(mm)	1000	最小読取值(mm)	0.05
ジョウ長さ(mm)	130	本体サイズ	1,220×221×16mm
重量	3,300g	材質	ステンレス
最大許容誤差	±0.15mm	用途	・外側測定、内側測定、段差測定に。 ・工業製品の測定、検査に。
収納ケース付			
デップスパー 無			
微動送りツマミを回すと、ジョウを少しずつ動かすことができるので適切な圧力で挟み込むことができます。			

代替品

	品番	EA725DC-100A
	コメント	デジタルノギス

