品番: EA725AC-32

品名: 20-32mm ダイヤルキャリパゲージ(外測用)



販売価格	21,200円 (税抜)/23,320円(税込)				
カタログ価格	21,200円(税抜)/23,320円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/17 19:26現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0759ページ				







仕様

メーカー	新潟精機	型番	AO-3
測定範囲	20~32mm	最小目盛	0.01 mm
測定深さ	40mm	指示誤差	±0.04mm
繰返し精密度	±0.02mm	測定子先端	ϕ 1.6mm
本体幅	75mm	本体高さ	100mm
奥行	22mm	材質	本体:スチール
重量	85g	付属品	●PCケース
用途	リング溝径や変形物などの外径測定用 に		

高精度な外径測定に最適です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。

ショックプルーフ機構付です。

ダイヤルストッパー付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.