


品番：EA725AC-56

品名：10-34mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 40,700円(税抜) / 44,770円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 40,700円(税抜) / 44,770円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/26 09:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0747ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |          |        |                              |
|-------|----------|--------|------------------------------|
| メーカー  | 新潟精機     | 型番     | BI-0                         |
| 測定範囲  | 10~34mm  | 最小目盛   | 0.02mm                       |
| 測定深さ  | 80mm     | アーム長   | 測定可能: 60、80mm                |
| 指示誤差  | ±0.06mm  | 繰返し精密度 | 0.04mm                       |
| 測定子先端 | 1mm      | 本体幅    | 70mm                         |
| 本体高さ  | 135mm    | 奥行     | 22mm                         |
| 材質    | 本体: スチール | 重量     | 80g                          |
| 付属品   | ●PCケース   | 用途     | 穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に |

高精度な内径測定に最適です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。

ショックブローフ機構付です。

ダイヤルストッパー付です。

脚交差タイプです。

測定子は、先端1mmのシャープエッジ焼入品です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.