


品番：EA725AC-58

品名：20-45mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)



販売価格	26,400円(税抜) / 29,040円(税込)		
カタログ価格	26,400円(税抜) / 29,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 09:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0747ページ		



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	BI-2
測定範囲	20~45mm	最小目盛	0.025mm
測定深さ	80mm	アーム長	測定可能:80mm
指示誤差	±0.075mm	繰返し精密度	0.05mm
測定子先端	φ 1.6mm	本体幅	70mm
本体高さ	135mm	奥行	22mm
材質	本体:スチール	重量	85g
付属品	●PCケース	用途	穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に

高精度な内径測定に最適です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。

ショックブローフ機構付です。

ダイヤルストッパー付です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.