品番: EA725AC-59

品名: 30-55mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)



販売価格	20,500円(税抜)/22,550円(税込)				
カタログ価格	20,500円(税抜)/22,550円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/17 19:26現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0759ページ				







## 仕様

メーカー	新潟精機	型番	BI-3
測定範囲	30~55mm	最小目盛	0.025mm
測定深さ	80mm	アーム長	測定可能:80mm
指示誤差	±0.075mm	繰返し精密度	0.05mm
測定子先端	$\phi$ 1.6mm	本体幅	70mm
本体高さ	138mm	奥行	22mm
材質	本体:スチール	重量	88g
付属品	●PCケース	用途	穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形 状の内径測定や幅測定に

高精度な内径測定に最適です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。

ショックプルーフ機構付です。

ダイヤルストッパー付です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.