

品番 : EA725C-17

品名 : 200mm ノギス(左右兼用)



販売価格	14,000円(税抜)／15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜)／15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 02:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0753ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	LR-200
最大測定値(mm)	200	最小読取値(mm)	0.05
ジョウ長さ(mm)	50	本体幅	300mm
本体高さ	90mm	奥行	7mm
器差(mm)	±0.05	材質	ステンレス(シルバー仕上げ)
重量	180g	タイプ	アナログ
付属品	●ソフトケース	用途	外側、内側、段差、深さ測定に

デプスバー付

バーニヤ目盛上下2段タイプ

右手にも左手にも対応、持ち手を選らずに測定できます。

バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

