

品番：EA725C-21

品名：200mm ノギス(ダイヤル付)



販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 09:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様


メーカー	新潟精機	型番	DVC-20 II
最大測定値(mm)	200	最小読取値(mm)	0.02
ジョウ長さ(mm)	50	ダイヤル径	φ38mm
本体幅	286mm	本体高さ	90mm
奥行	23mm	最大許容誤差	±0.03mm
材質	ステンレス(シルバー仕上)	重量	240g
付属品	●PCケース	用途	外側、内側、段差、深さ測定に

デプスパー付

バーニヤ目盛をダイヤル読みするため視差が解消できます。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

代替品

	<p>品番 EA725DC-20B</p> <p>コメント デジタルノギス</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.