

品番：EA725C-22

品名：300mm ノギス(ダイヤル付)



販売価格	15,600円(税抜)／ 17,160円(税込)			
カタログ価格	15,600円(税抜)／17,160円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 （2026/02/19 10:19現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0742ページ			



仕様

メーカー	新潟精機	型番	DVC-30 II
最大測定値(mm)	300	最小読取值(mm)	0.02
ジョウ長さ(mm)	60	ダイヤル径	φ 45mm
本体幅	400mm	本体高さ	102mm
奥行	24mm	最大許容誤差	±0.04mm
材質	ステンレス(シルバー仕上)	重量	360g
付属品	●PCケース	用途	外側、内側、段差、深さ測定に
デプスバー付			
バーニヤ目盛をダイヤル読みするため視差が解消できます。			
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。			