

品番：EA725C-22

品名：300mm ノギス(ダイヤル付)



販売価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
カタログ価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 10:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0742ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	DVC-30 II
最大測定値(mm)	300	最小読取值(mm)	0.02
ジョウ長さ(mm)	60	ダイヤル径	φ45mm
本体幅	400mm	本体高さ	102mm
奥行	24mm	最大許容誤差	±0.04mm
材質	ステンレス(シルバー仕上)	重量	360g
付属品	●PCケース	用途	外側、内側、段差、深さ測定に
デプスパー付			
バーニヤ目盛をダイヤル読みするため視差が解消できます。			
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.