

品番：EA725C-5

品名：600mm ノギス



販売価格	55,000円(税抜) / 60,500円(税込)		
カタログ価格	55,000円(税抜) / 60,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/18 17:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0753ページ		



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	TVC-60
最大測定値(mm)	600	最小読取値(mm)	0.05
ジョウ長さ(mm)	100	本体幅	770mm
本体高さ	168mm	奥行	14mm
最大許容誤差	±0.10mm	材質	ステンレス(シルバー仕上)
重量	1.2kg(本体のみ)	タイプ	アナログ
付属品	●PCケース	用途	外側、内側、段差、深さ測定に

基本性能を追求したスタンダードモデルです。

デプスバー:無

バーニヤ一体タイプで目盛も見やすい。

M型標準ノギスです。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

