


品番：EA725CM-15

品名：150mm デジタルノギス(ケガキ型)



販売価格	39,000円(税抜) / 42,900円(税込)		
カタログ価格	39,000円(税抜) / 42,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 03:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0741ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	GDCS-150SS
測定範囲(mm)	0~150	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	18.5	最大誤差	±0.04mm
機能	ホールド、オートオフ(約20分)、Bluetooth	電源	SR2032×1個
材質	本体:ステンレス 測定子ローラー:ステンレス ケガキ針:炭素鋼	サイズ	235(W)×16(D)×50(H)mm
重量	165g	用途	外側測定、ケガキ作業に
付属品	●PCケース ●CR2032(テスト用)	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

デプスバー無

これ一本で測定とケガキの両方ができます。

別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。

ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.