

品番：EA725CN-150A

品名：150mm デジタルノギス(オフセット型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 35,000円(税抜) / 38,500円(税込) | | |
| カタログ価格 | 35,000円(税抜) / 38,500円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 08:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0741ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------|------------------|-----------|---|
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | GDCS-150F |
| 測定範囲(mm) | 0~150 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| 固定ジョウ長さ(mm) | 40 | 本体幅 | 249mm |
| 本体高さ | 110mm | 奥行 | 17mm |
| 最大誤差 | ±0.04mm | 機能 | 片ジョウ長さ調整、 ホールド、 オートオフ(約20分)、Bluetooth |
| 電源 | CR2032(リチウム電池) | 重量 | 230g |
| 材質 | ステンレス | 付属品 | ●PCケース ●CR2032(テスト用) |
| 用途 | 段差のある箇所での外側・内側測定 | 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |

デプスバー:無

ジョウを上下にスライドさせることで、安定した段差測定ができます。

別売のBluetoothBOX (EA725NS) を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.