品番: EA725CV-100

品名:100mm デジタルノギス(ワイヤ-ロ-プ用)



販売価格	42,000円(税抜)/46,200円(税込)				
カタログ価 格	42,000円(税抜)/46,200円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/13 20:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0752ページ				









仕様

メーカー	新潟精機	型番	GDCS-100WR
測定範囲(mm)	0~100	最小読取値(mm)	0.01
本体幅	191mm	本体高さ	65mm
奥行	20mm	最大誤差	±0.05mm
測定子サイズ	φ 20mm	機能	ホールド、オートオフ(約20分)、 Bluetooth
電源	CR2032×1個	材質	ステンレス
重量	170g	付属品	●PCケース ●CR2032(テスト用)
用途	ワイヤーロープの実測径測定に	使用条件	ロープ径の最大測定径は38mmです。
注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。		

デプスバー:無

φ20mmの円盤型測定子で、ワイヤーロープの直径測定が安定して行えます。

別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.