

品番 : EA725CW-150A

品名 : 150mm デジタルノギス(ハ° イフ° 用)



販売価格	30,000円(税抜)／33,000円(税込)		
カタログ価格	30,000円(税抜)／33,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/13 17:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0741ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	GDCS-150T
測定範囲(mm)	0~150	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	46	本体幅	250mm
奥行	17mm	測定可能管内径	Φ4mm以上
最大誤差	±0.05mm	機能	ホールド、オートオフ(約20分)
電源	CR2032×1個	材質	ステンレス
重量	200g	付属品	●PCケース ●CR2032(テスト用)
用途	パイプの肉厚測定などに	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

パイプの肉厚などを正確に測定できるように、片方のジョウを丸棒にしてあります。

片方のジョウがピン形状の丸棒なので、パイプ・ペアリング・リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。

別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.