

品番 : EA725D-11

品名 : 150mm デジタルノギス[防滴構造]



販売価格	7,540円(税抜) / 8,294円(税込)		
カタログ価格	7,540円(税抜) / 8,294円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/20 05:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0741ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・ディ	型番	AD-5763-150
測定範囲(mm)	0~150	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	40	最大誤差	±0.02mm
防水・防塵	IP54相当	電源	CR2032×1個(付属)
機能	ホールド、オートオフ	材質	ジョウ・本尺:SUS 420J2 表示部:ABS樹脂
電池寿命	約1年	サイズ(mm)	A:77、B:16、C:40、D:236、E:16、 外側ジョウの厚さ:3.5
重量	155g(電池含む)	繰り返し精度	±0.01mm
最大応答速度	3m/s	動作温湿度範囲	0°C~40°C、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲	-10°C~60°C、80%RH以下(結露しないこと)	付属品	プラスチックケース、性能検査表、モニタ用電池、取扱説明書

デブスバー付

スライド部分はムラがなく滑らかです。

サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.