品番: EA725D-13

品名:300mm デジタルノギス[防滴構造]



販売価格	14,000円 (税抜)/ 15,400円(税込)				
カタログ価格	14,000円(税抜)/15,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/07 07:20現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0752ページ				









仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5763-300
測定範囲(mm)	0~300	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	60	最大誤差	±0.03mm
防水·防塵	IP54相当	電源	CR2032×1個(付属)
機能	ホールド、オートオフ	材質	ジョウ・本尺: SUS 420J2 表示部: ABS樹脂
電池寿命	約1年	サイズ(mm)	A:102、B:23、C:60、D:390、E:16、 外側ジョウの厚さ:4
重量	240g(電池含む)	繰り返し精度	±0.01mm
最大応答速度	3m/s	動作温湿度範囲	0℃~40℃、80%RH以下(結露しない こと)
保存温湿度範囲	-10℃~60℃、80%RH以下(結露しな いこと)	付属品	プラスチックスリーブ、性能検査表、モ ニタ用電池、取扱説明書

デプスバー付

プラスチックケース付

スライド部分はムラがなく滑らかです。

サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.