

品番：EA725D-7A

品名：150mm デジタルノギス



販売価格	2,300円(税抜)／2,530円(税込)		
カタログ価格	2,300円(税抜)／2,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/06/07 01:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0752ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5765A-150
測定範囲(mm)	0～150	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	40	機能	ゼロリセット、データホールド、オートパワーオフ
電源	CR2032×1個(付属)	材質	本体:ポリカーボネート 表示部:ABS樹脂
精度	±0.2mm	繰り返し精度	±0.1mm
サイズ	A:77mm、B:16mm、C:40mm、 D:236mm、E:16mm、 外側用ジョウの厚さ:3.2mm	重量	約50g
電池寿命	約1年	最大応答速度	3m/秒
動作温湿度範囲	0℃～40℃、80%RH 以下 (結露しないこと)	保存温湿度範囲	-10℃～60℃、80%RH 以下 (結露しないこと)
ケースサイズ	275(W)×88(D)×24(H)mm	付属品	モニター用電池、プラスチックケース、取扱説明書
測定物を傷つけにくいプラスチック			
ジョウ・本体はファイバー入りプラスチックで強化			
軽量で安全、持ち運びに便利			

基本測定機能(外側測定、内側測定)
ゼロリセット機能(比較測定、間接測定が可能)
データーホールド機能
オートパワーオフ機能(無駄な電池消費を防ぎます)

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.