品番: EA725DC-100A

品名: 1000mm デジタルノギス



販売価格	140,300円 (税抜)/154,330円(税込)					
カタログ価 格	140,300円(税抜)/154,330円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/18 00:37現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	0753ページ					



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	19988
測定範囲(mm)	0.01~1000	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	125	電源	CR2032×1個(付属)
本体サイズ	1,233×216×26mm	重量	2,400g
材質	本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂	最大許容誤差	±0.10mm
使用温度	0~40℃	保管温湿度	温度:-10~60℃ 湿度:80%以下
機能	・ゼロセット機能・ホールド機能・プリセット機能・ABS機能	用途	・外側測定、内側測定、段差測定に。・比較測定、間接測定に。

デップスバー 無

大きな物も測定できます。

読み取りやすい大文字

最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.