

品番 : EA725DC-100A

品名 : 1000mm デジタルノギス



販売価格	132,000円(税抜)／145,200円(税込)		
カタログ価格	132,000円(税抜)／145,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 11:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0742ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	19988
測定範囲(mm)	0.01～1000	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	125	電源	CR2032×1個(付属)
本体サイズ	1,233×216×26mm	重量	2,400g
材質	本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂	最大許容誤差	±0.10mm
使用温度	0～40°C	保管温湿度	温度:-10～60°C 湿度:80%以下
機能	・ゼロセット機能 ・ホールド機能 ・プリセット機能 ・ABS機能	用途	・外側測定、内側測定、段差測定に。 ・比較測定、間接測定に。
デップスバー 無			
大きな物も測定できます。			
読み取りやすい大文字			
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.