


品番：EA725DC-10B

品名：100mm デジタルノギス



販売価格	8,010円(税抜) / 8,811円(税込)		
カタログ価格	8,010円(税抜) / 8,811円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 11:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0742ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	19994
測定範囲(mm)	0.01~100	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	30	本体サイズ	167×60×15mm
重量	90g	材質	本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂
使用温度	0~40℃	保管温湿度	温度:-10~60℃ 湿度:80%以下
最大許容誤差	±0.03mm	電源	SR44×1個(付属)
機能	・オートパワーオフ(約5分) ・ゼロセット機能 ・ホールド機能	用途	・外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。 ・比較測定、間接測定に。 ・工業製品の測定、検査に。

精密な作業に適しています。

保管や持ち運びに便利なケース付です。

読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。

デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.