

品番：EA725DH-2

品名：M2.6x0.45 限界ねじ7°ラゲージ (JIS検査用)



販売価格	23,700円(税抜) / 26,070円(税込)		
カタログ価格	23,700円(税抜) / 26,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/07 14:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0745ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	GPIP2-026045
呼び寸法	M2.6×P0.45	全長(mm)	60
材質	ゲージ部:合金工具鋼 シャンク部:アルミ	重量	4g
用途	ねじの検査に。		

通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。

従来のJIS規格検査用2級ゲージです。

限界ねじゲージは、測定すべきねじの等級と同じゲージの等級が決められています。
このゲージは通りと止りの2つの寸法差を持つねじによって、ねじ部分のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で、検査する測定ゲージです。

限界ねじゲージの通りゲージが無理なく通り抜け、止りゲージが2回転以上ねじ込まなければ、そのゲージは合格したと判断します。

ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査できます。

検査成績表付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.