

品番 : EA725EE-26

品名 : 0- 50mm ダイアルベンチマイクロメーター



販売価格	180,000円(税抜)／198,000円(税込)		
カタログ価格	180,000円(税抜)／198,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 22:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



0.002mmから最大50mm広範囲の測定することが出来ます。

仕様

測定範囲	(マイクロメーター・ヘッド):0~50mm、 (ダイヤルインジケーター):0.2mm	目盛仕様	0~10~0
最小目盛	(マイクロメーター・ヘッド):0.002mm、 (ダイヤルインジケーター):0.2mm	ワークテーブル	57mm径、22mm垂直調整
高さ	110mm	ベースサイズ	250×120mm
スピンドル径	8mm	重量	8.8kg
ケースサイズ	500×200×190(H)mm		
作業現場あるいは検査までの作業台での使用に最適			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.