

品番 : EA725EH-122A

品名 : 50- 75mm [デジタル]インサートマイクロメータ-



販売価格	70,000円(税抜)／77,000円(税込)		
カタログ価格	70,000円(税抜)／77,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/19 10:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0744ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	QEM394-75I
測定範囲(mm)	50~75	最小読取値(mm)	0.001
スピンドル径	φ 8mm	最大許容誤差	8 μm
基準リングゲージ	φ 50mm	電源	CR2032(リチウム電池)×1個(付属)
材質	フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ	重量	300g
用途	内側寸法の測定に	付属品	PCケース キースパナ CR2032(テスト用) 基準リングゲージφ 50mm
注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。		

0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

定圧装置付です。

オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.