品番: EA725EH-21B

品名: 0- 25mm マイクロメーター(デジタル)



販売価格	15,800円 (税抜)/17,380円(税込)				
カタログ価 格	15,800円(税抜)/17,380円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/15 20:28現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0754ページ				









仕様

メーカー	新潟精機	型番	QEM133-25
測定範囲(mm)	0~25	最小読取値(mm)	0.001
口の深さ(mm)	25.5	スピンドル径	6.5mm
最大誤差	4μm	電源	CR2032(リチウム電池)×1個
サイズ	165(W)×27(D)×60(H)mm	材質	フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ
重量	265g	用途	外側寸法の測定に
付属品	●PCケース●CR2032(テスト用)●球面アタッチメント(SR2.5)●キースパナ	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

デジタル表示で見やすい。

定圧装置付です。

オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。

フレームは塗装仕上です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.