

品番：EA725EH-21B

品名：0- 25mm マイクロメーター(デジタル)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,800円(税抜) / 17,380円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,800円(税抜) / 17,380円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 10:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0743ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|--|-----------|--|
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | QEM133-25 |
| 測定範囲(mm) | 0~25 | 最小読取値(mm) | 0.001 |
| 口の深さ(mm) | 25.5 | スピンドル径 | 6.5mm |
| 最大誤差 | 4 μm | 電源 | CR2032(リチウム電池)×1個 |
| サイズ | 165(W)×27(D)×60(H)mm | 材質 | フレーム: 球状黒鉛鋳鉄 スピンドル: 高炭素クロム軸受鋼 測定面: 超硬チップ |
| 重量 | 265g | 用途 | 外側寸法の測定に |
| 付属品 | ●PCケース ●CR2032(テスト用) ●球面アタッチメント(SR2.5) ●キースパナ | 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

デジタル表示で見やすい。

定圧装置付です。

オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。

フレームは塗装仕上げです。

防熱カバー付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.