


品番 : EA725EH-22B

品名 : 25- 50mm マイクロメーター(デジタル)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,800円(税抜)／21,780円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,800円(税抜)／21,780円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/19 04:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0743ページ | | |



| 品番 | A | B | C | D | E |
|-------------|------|------|-----|----|---|
| EA725EH-21B | 28 | 25.5 | | | |
| EA725EH-22B | 32.5 | 25 | 6.5 | 18 | |
| EA725EH-30B | 78 | 45 | | | |
| EA725EH-71B | 103 | 57.5 | | | |

仕様

| | | | |
|----------|--|-----------|---|
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | QEM133-50 |
| 測定範囲(mm) | 25~50 | 最小読取値(mm) | 0.001 |
| 口の深さ(mm) | 32.5 | スピンドル径 | 6.5mm |
| 最大誤差 | 4 μm | 電源 | CR2032(リチウム電池)×1個 |
| サイズ | 190(W)×27(D)×75(H)mm | 材質 | フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ |
| 重量 | 380g | 用途 | 外側寸法の測定に |
| 付属品 | ●PCケース ●CR2032(テスト用) ●球面アタッチメント(SR2.5) ●キースパナ ●基準棒25mm | 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(± 1 カウント)含みません。 |

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

デジタル表示で見やすい。

定圧装置付です。

オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。

フレームは塗装仕上です。

防熱カバー付です。

基準棒1本付です。

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.