

品番：EA725EH-22B

品名：25- 50mm マイクロメーター(デジタル)



販売価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
カタログ価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 11:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0743ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	QEM133-50
測定範囲(mm)	25~50	最小読取値(mm)	0.001
口の深さ(mm)	32.5	スピンドル径	6.5mm
最大誤差	4 μ m	電源	CR2032(リチウム電池)×1個
サイズ	190(W)×27(D)×75(H)mm	材質	フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ
重量	380g	用途	外側寸法の測定に
付属品	●PCケース ●CR2032(テスト用) ●球面アタッチメント(SR2.5) ●キースパナ ●基準棒25mm	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

デジタル表示で見やすい。

定圧装置付です。

オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。

フレームは塗装仕上げです。

防熱カバー付です。

基準棒1本付です。

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.