


品番：EA725EH-32

品名：100-200mm マイクロメーター(替アンビル式)



販売価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
カタログ価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/12 07:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0743ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	MC1064-200
測定範囲(mm)	100~200	最小読取値(mm)	0.01
口の深さ(mm)	116	スピンドル径	φ8mm
最大誤差	7μm	本体幅	330mm
本体高さ	186mm	奥行	21mm
タイプ	アナログ	重量	810g
材質	フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ	付属品	●木箱 ●キースパナ ●替アンビルx4本 ●基準棒:100、125、150、175mm
用途	外側寸法の測定に		

アンビルを交換することで、本体の測定範囲を広くします。

マイクロメーターヘッドのストローク:25mm

定圧装置付

この1本で広範囲測定ができます。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

フレームは塗装仕上げです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.