


品番：EA725EH-32

品名：100-200mm マイクロメーター(替アンビル式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 37,700円(税抜) / 41,470円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 37,700円(税抜) / 41,470円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/26 09:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0743ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |   |           |  |
|----------|---|-----------|--|
| メーカー     | 新潟精機  | 型番        | MC1064-200   |
| 測定範囲(mm) | 100~200                                     | 最小読取値(mm) | 0.01   |
| 口の深さ(mm) | 116   | スピンドル径    | φ8mm   |
| 最大誤差     | 7μm   | 本体幅       | 330mm  |
| 本体高さ     | 186mm                                       | 奥行        | 21mm   |
| タイプ      | アナログ  | 重量        | 810g   |
| 材質       | フレーム:球状黒鉛鋳鉄<br>スピンドル:高炭素クロム軸受鋼<br>測定面:超硬チップ | 付属品       | ●木箱<br>●キースパナ<br>●替アンビルx4本<br>●基準棒:100、125、150、175mm |
| 用途       | 外側寸法の測定に                                    |           |  |

アンビルを交換することで、本体の測定範囲を広くします。

マイクロメーターヘッドのストローク:25mm

定圧装置付

この1本で広範囲測定ができます。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

フレームは塗装仕上げです。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.