品番: EA725EH-32

品名:100-200mm マイクロメーター(替アンビル式)



販売価格	37,700円(税抜)/41,470円(税込)				
カタログ価 格	37,700円(税抜)/41,470円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/17 15:19現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0755ページ				







仕様

メーカー	新潟精機	型番	MC1064-200
測定範囲(mm)	100~200	最小読取値(mm)	0.01
ロの深さ(mm)	116	スピンドル径	φ8mm
最大誤差	7 μ m	本体幅	330mm
本体高さ	186mm	奥行	21mm
タイプ	アナログ	重量	810g
材質	フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ	付属品	●木箱●キースパナ●替アンビルx4本●基準棒:100、125、150、175mm
用途	外側寸法の測定に		

アンビルを交換することで、本体の測定範囲を広くします。

マイクロメーターヘッドのストローク:25mm

定圧装置付

この1本で広範囲測定ができます。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.