

品番：EA725EH-46A

品名：0- 25mm マイクロメータ-(デジタル/片球面)



販売価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/27 11:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0754ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	QEM296-25T
測定範囲(mm)	0~25	最小読取値(mm)	0.001
口の深さ(mm)	24	スピンドル径	φ 6.5mm
最大誤差	4 μm	電源	CR2032(リチウム電池)×1個
サイズ(W×D×H)mm	165×27×60	材質	●フレーム:球状黒鉛鋳鉄 ●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 ●測定面:超硬チップ
重量	270g	用途	寸法測定 管の厚さ測定に
付属品	●PCケース ●キースパナ ●CR2032(テスト用)	使用条件	内径φ10mm以上の管に対応しています。
注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。		

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

固定側測定子が球面のため、ベアリングなどの厚み測定に最適

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

定圧装置付

防熱カバー付

オートディスプレイオフ機能付(約20分)

フレームは塗装仕上げです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.